

Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 35 osaa, Tyyppi: SD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	638025 SD
GTIN	4062406061401
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtomuovialustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Surface Drive -profiili vaikuttaa suoraan ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Myös välimitat (kuten tuumamittaiset ruuvit) ja kuluneet ruuvit voidaan kiristää tai löystyttää Surface Drive -profiililla. Wobble-Fix-jatkokappaleet mahdollistavat taittokulman ja ne voidaan lukita paikoilleen.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M22 ja 1/4 - 7/8 tuumaa (amerikkalaiset tuumamitat), sytytystulpille ja kuusiokoloruuveille, joissa kierre M5 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Vaihtoholkit 6-kulm., Surface Drive: 19 kpl nro 642325 koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295

Jatkokappaleet Wobble-Fix: 2 kpl nro 641129 koot 125; 250

Murrosnivel: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

Liitinvarsi: 1 kpl vastaa nroa 650002 koko 5 vääntö kuusiokanta 7/16 tuumaa E 11,2 - irrotus nelikanta 1/2 tuumaa

Liitinkappaleet: 2 kpl, vastaa nroa 649500

vääntö nelikantahylsy 3/8 tuumaa - irrotus 1/2 tuumaa

vääntö nelikantahylsy 1/2 tuumaa - irrotus nelikanta 3/8 tuumaa

säilytys: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2×3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2×6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Avainleveysalue Surfacedrive	8-34 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	35
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-14 mm
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive
Nelikulma ja Wobble-Fix	kääntökulmalla
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 18 mm	642325 18
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 16 mm	642325 16

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 12 mm	642325 12
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 11 mm	642325 11
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokeroKorkeus 50 mm Leveys × syvyys G / tyyppi 2X3/1	951251 2X3/1
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 638025	630304 638025
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 30 mm	642325 30
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 34 mm	642325 34
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4-1	630310 4-1
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 17 mm	642325 17
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643229 7
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 19 mm	642325 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 22 mm	642325 22
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 27 mm	642325 27
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 32 mm	642325 32
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm	642325 10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 24 mm	642325 24
T-väänin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 14 mm	642325 14
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 15 mm	642325 15

6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 9 mm	642325 9
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 13 mm	642325 13
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 8 mm	642325 8
6-kulm. hylsy Surface Drive, 1/2 tuumaa Avainkoko 21 mm	642325 21