

Garant**Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 32 osaa, Tyyppi: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	638012 6
GTIN	4062406061371
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaisesti; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaisesti**. Sisä-/ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaisesti**.

Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa **polyuretaanivaahtomuovialustassa** varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla. 6-kulmaiset hylsyavainsarjat nro 642229.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 18 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643229 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-väännin: 1 kpl 641329 koko 295

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641029 koot 75; 125; 250

1 kpl kuusiohylsy: 1 kpl nro 641629 koko 1/2

Räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2

säilytys: ABS-muovilaatikko

Huomautus:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienille osille tarkoitettulle lokerolle nro 951251 koko 2x3/1 tai 2 kappaleelle nro 951251 koko 2x6/1 (eivät kuulu toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-14 mm
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	8-34 mm
Osien määrä	32
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pituus	510 mm
Leveys	294 mm
Korkeus	61 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×20
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 5 mm	643229 5
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 255 mm	641029 255
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 8 mm	643229 8
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 10 mm	643229 10
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4	630305 4
Järjestelmäkotelo Tyyppi 4-1	630310 4-1
PUR-vaahtoalusta valikoimalle 638012	630304 638012
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 75 mm	641029 75
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 4 mm	643229 4
easyPick- pienille osille tarkoitettu lokero Korkeus 50 mm Leveys × syvyys G / tyyppi 2X3/1	951251 2X3/1

6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 14 mm	643229 14
T-väännin, 1/2 tuumaa Kokonaispituus 295 mm	641329 295
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 6 mm	643229 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 12 mm	643229 12
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/2", poistonuppi Tyyppi	640025
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa Kuusikulma 7 mm	643229 7
Jatkokappale, 1/2" Kokonaispituus 130 mm	641029 130
Murrosnivel, 1/2 tuumaa Tyyppi 1/2	641629 1/2