

**Ebauche de barres d'alésage Type A, SA 40, Cote A: 250mm****Données de commande**

N° commande	301301 250
GTIN	4062406105020
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Cône SA et collerette trempés et rectifiés.

**Matière(s):**

16 MnCr5

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Longueur de col cote A	250 mm
Ø ext. D	63 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	63 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	A
Type de produit	Ebauche de barres d'alésage

**Accessoires**

Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
---------------------------------	-----------

Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40	308605 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
TiretteType B Pour cône 40	308640 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clé dynamométriqueavec cliquet réversible Couple maximal 200 Nm	656050 200
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40	308700 40
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40	308615 40
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40