

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940133 1000
GTIN	4062406069162
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 50×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	alhaalla

Hyötykorkeus	845 mm
Paino	89 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys	1250 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	2
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Syvyys G	20
Leveys G	50
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940512 1000/1250

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Hyllynkantatsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F