

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940887 750
GTIN	4062406071219
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 60x20G. Sopivat vetolaatikot: Tilaa 26x14G (erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	60
Kahvan sijainti	ylhäällä
ComfortClose	ei
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys G	20
Paino	68 kg

Leveys	1500 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Korkeus	750 mm
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	595 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940651 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940514 750/800
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940651 75
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940651 125
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940651 100
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940651 200

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940651 150
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30