

Garant GRIDLINE

Suurikokoinen yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	941075 1000
GTIN	4062406071646
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×28G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942583 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	28
Kahvan sijainti	alhaalla
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Korkeus	1000 mm
Leveys	2000 mm

Leveys G	80
Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	863 mm
Syvyys	700 mm
Paino	160 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Tilakaappi

Tarvikkeet

Hylly kannattimiseen 100 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	942530 40
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	942583 200
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	942583 125
Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	942583 300
Viisto hyllyeForm kaapin/osaston leveydelle G 40	942550 40
	942583 100

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

942583 150

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihinleveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

942583 75

Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21

914227 GP21