

## PRYOR

**Jeu de chiffres à frapper, 10 pièces Police normale 0 – 9, Hauteur écriture: 2mm**



### Données de commande

N° commande	085405 2
GTIN	5022044000100
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Fabrication en acier trempé avec gravure machine très précise et limitation de profondeur; centrage exact. Corps calibré, trempé uniformément. Traitement spécial de la tête pour une grande sécurité de travail. Livré dans un coffret en plastique.

**Poinçon de précision hautes performances**, revêtement nickelé chimique, durée de vie maximale.

**Police normale:** le caractère frappé est donc directement lisible sur la pièce.

#### Utilisation:

Pour le marquage de matières présentant une **résistance maximale de 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Pièce(s) de rechange:

Chiffres à frapper individuels, voir 085411 réf. hauteur d'écriture / chiffre, p. ex. 085411 réf. 3/1.

Lettres à frapper individuelles, voir 085431 réf. hauteur d'écriture / caractère, p. ex. 085431 réf. 3/A.

#### Remarque(s):

Sur demande, d'autres poinçons à main et machine en tous genres, p. ex. poinçon avec logo de la société, sont disponibles suivant vos indications.

### Description technique

Longueur totale	63,5 mm
Epaisseur corps	6,35
Limitation de profondeur	oui
Hauteur écriture	2 mm
Type de produit	Poinçons à marquer manuels

## Accessoires

Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/3	085411 2/3
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/0	085411 2/0
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/5	085411 2/5
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/9	085411 2/9
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/2	085411 2/2
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/8	085411 2/8
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/7	085411 2/7
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/1	085411 2/1
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/4	085411 2/4
Porte-poinçons Type GRIP	085475 GRIP
Chiffre à frapper – individuel Police normale 0 – 9 Hauteur d'écriture (mm) / caractère 2/6	085411 2/6