



## Etou modulaire long, Largeur mors A: 150/3mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 362105 150/3  |
| GTIN             | 2050001774286 |
| Classe d'article | 35G           |

### Description

#### Exécution:

- Actionnement mécanique aisé (max. 3,5 t)
- Réglage aisé de la capacité de serrage.
- Etou machine avec mors plaqueurs.
- Cémentés HRC 60.
- Parallélisme 0,02 mm.

#### Livraison:

Avec mors plaqueurs, 1 butée de pièce, 2 taquets de positionnement 362160 réf. 16/16, 1 clé de serrage, 1 clé à poignée transversale.

#### Remarque(s):

Autres taquets de positionnement, voir code art. 362160.

### Description technique

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Hauteur corps de base G               | 50 mm       |
| Longueur totale L                     | 680 mm      |
| Taquet pos. transv. n                 | 16 mm       |
| Poids                                 | 35 kg       |
| Plage de serrage b                    | 460 mm      |
| Code couleur pour accessoires adaptés | Gerardi 150 |
| Hauteur mors C                        | 50 mm       |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Taquet pos. longit. I             | 16 mm         |
| Largeur mors A                    | 150 mm        |
| Force de serrage maximale à 80 Nm | 30 kN         |
| Série                             | Gerardi 150   |
| Type de produit                   | Etaux machine |

## Accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Élément modulaire fixe (pièce) Pour largeur mors 150 mm                    | 362150 150   |
| Mors rapporté prismatique (pièce) Pour largeur mors 150 mm                 | 362135 150   |
| Mors supplémentaire lisse, dur (pièce) Pour largeur mors 150 mm            | 362147 150   |
| Paire de brides de serrage Pour largeur mors 150 mm                        | 362120 150   |
| Mors supplémentaire strié en longueur (pièce) Pour largeur mors 150 mm     | 362146 150   |
| Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 12/16 mm | 362160 12/16 |
| Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 14/16 mm | 362160 14/16 |
| Mors mobile (pièce) Pour largeur mors 150 mm                               | 362143 150   |
| Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 16/16 mm | 362160 16/16 |
| Élément modulaire mobile (pièce) Pour largeur mors 150 mm                  | 362145 150   |
| Élément de serrage complet (pièce) Pour largeur mors 150 mm                | 362144 150   |
| Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B / Rainure 20/16 mm | 362160 20/16 |
| Mors supplémentaire lisse, doux (pièce) Pour largeur mors 150 mm           | 362148 150   |
|  | 362160 18/16 |

Paire de taquets de positionnement Dimensions rainure B /  
Rainure 18/16 mm

|  |            |
|--|------------|
| Mors rapporté angulaire (pièce) Pour largeur mors 150 mm | 362130 150 |
| Mors intermédiaire (pièce) Pour largeur mors 150 mm      | 362142 150 |
| Mors prismatique (pièce) Pour largeur mors 150 mm        | 362125 150 |