



Armoire vestiaire avec pieds en plastique et serrure à cylindre DOM, Nombre de compartiments: 2



Données de commande

N° commande	949603 2
GTIN	4062406082109
Classe d'article	92S

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Largeur de compartiment 300 mm avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets. Porte avec trous d'aération en losange et porte-étiquette estampé. Au choix, socle ou pieds en plastique.

Avec serrure à cylindre de haute qualité.

Concept d'aération: L'entrée d'air dans le fond arrière de l'armoire assure une bonne aération et un séchage du compartiment. Pour les armoires spéciales, l'air est amené par les orifices au-dessus du socle.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hauteur: 1800 mm
 Largeur: 610 mm
 Profondeur: 500 mm
 Larg. utile par compart.: 220 mm
 Prof. utile par compart.: 465 mm
 Hauteur utile par casier à vêtements: 1270 mm

Description technique

Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Larg. utile par compart.	220 mm
Nombre de tringles à vêtements	1
Hauteur utile par tablette à chapeaux	345 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur utile par casier à vêtements	1270 mm
Toit incliné	non
Exécution serrure	Serrure à cylindre
Prof. utile par compart.	465 mm
Largeur tablette	220 mm
Norme	DIN 4547
Nombre de tablettes fixes	1
Teinte spéciale possible	non
Largeur	610 mm
Plaque d'identité	non
Profondeur tablette	465 mm
Hauteur	1800 mm
Exécution bâti	Pieds en plastique
Poids	43 kg
Nombre de compartiments	2
Porte avec fente d'aération	oui
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Angle d'ouverture de porte	110 degré

Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Type de produit	Armoires vestiaires

Accessoires

Miroir Type 1	949770 1
Cintre Pièce 10	949775 10
Tablette à chaussures supplémentaire Largeur de compartiments 300 mm	949760 300
Plateau à chaussures en plastique Type 1	949761 1
Cintre Pièce 1	949775 1