

Garant**Colonnes support, Hauteur: 481 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 928010 481 |
| GTIN | 4062406112233 |
| Classe d'article | 91P |

Description**Exécution:**

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre, car le montage se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés 1 × 928070 ou 928071.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En cas d'utilisation de rails d'alimentation, commander également le module d'alimentation 928460 réf. CUT/OUT.

Aucune fixation de portants à bras et de renforts possible.

Description technique

| | |
|---|----------------------|
| Equipement maximal avec panneau perforé | 1 × 928070 ou 928071 |
|---|----------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Hauteur | 481 mm |
| Poids | 3 kg |
| Largeur | 40 mm |
| Charge admissible max. | 50 kg |
| Profondeur | 100 mm |
| Epaisseur du matériau | 1 mm |
| Réglage en hauteur au pas | 50 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Colonne de support |

Accessoires

| | |
|---|-------------------|
| Module d'alimentation pour colonne de support Module DK250/ONOF | 928460 DK250/ONOF |
| Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 2000/13 | 928235 2000/13 |
| Multifix Pour type 1000 | 928201 1000 |
| Panneau perforé avec réglette à brosse Pour type 1000 | 928111 1000 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module DE250/ONOF | 928460 DE250/ONOF |
| Panneau perforé un côté Pour type 500 | 928070 500 |
| Rails d'alimentation avec 2 prises 250 V Pour type 1000 | 928442 1000 |
| Regard Pour type 1000 | 928090 1000 |
| Multifix avec clip aimanté Easyfix Pour type 1500 | 928206 1500 |
| Regard Pour type 2000 | 928090 2000 |
| Multifix Pour type 2000 | 928201 2000 |
| Rails d'alimentation pour garnissage libre Pour type 1000 | 928441 1000 |
| Rails d'alimentation avec 4 prises 250 V Pour type 1500 | 928443 1500 |
| Multifix Pour type 1500 | 928201 1500 |
| Multifix avec clip aimanté Easyfix Pour type 2000 | 928206 2000 |

| | |
|--|-------------------|
| Plateau de rangement avec arceaux en acier Pour type 2000 | 928145 2000 |
| Multifix avec clip aimanté Easyfix Pour type 1000 | 928206 1000 |
| Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 300 mm Pour type 1500 | 928131 1500 |
| Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1500/AB1 | 928230 1500/AB1 |
| Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V Pour type 2000 | 928443 2000 |
| Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 200 mm Pour type 1500 | 928130 1500 |
| Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 2000/AA1 | 928230 2000/AA1 |
| Panneau perforé avec réglette à brosse Pour type 2000 | 928111 2000 |
| Plateau de rangement avec éclairage Pour type 1000 | 928140 1000 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module DK250V/2 | 928460 DK250V/2 |
| Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1000/9 | 928235 1000/9 |
| Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt Pour type 1000 | 928444 1000 |
| Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1500/9 | 928235 1500/9 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module FR250V/2 | 928460 FR250V/2 |
| Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2 | 928275 2 |
| Plateau de rangement avec arceaux en acier Pour type 1500 | 928145 1500 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module CH250/ONOF | 928460 CH250/ONOF |
| Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 2000/AB1 | 928230 2000/AB1 |
| Supports pour plansavec aimants Pour type 1000 | 928211 1000 |
| Rails d'alimentationavec 2 prises 250 V Pour type 1500 | 928442 1500 |
| Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 2000/19 | 928235 2000/19 |

| | |
|--|-------------------|
| Panneau perforéun côté Pour type 1000 | 928070 1000 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module ON/OFF | 928460 ON/OFF |
| Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt Pour type 2000 | 928444 2000 |
| Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1 | 928270 1 |
| Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2 | 928270 2 |
| Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1000/6 | 928235 1000/6 |
| Panneau perforédoublé face Pour type 2000 | 928071 2000 |
| Rails d'alimentationpour garnissage libre Pour type 1500 | 928441 1500 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module FR250/ONOF | 928460 FR250/ONOF |
| Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 200 mm Pour type 2000 | 928130 2000 |
| Panneau perforéun côté Pour type 2000 | 928070 2000 |
| Rails d'alimentationavec 2 prises 250 V Pour type 2000 | 928442 2000 |
| Bras pivotants Nombre d'articulations 2 | 928170 2 |
| Panneau perforédoublé face Pour type 1500 | 928071 1500 |
| Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1000/AA1 | 928230 1000/AA1 |
| Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt Pour type 1500 | 928444 1500 |
| Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 300 mm Pour type 1000 | 928131 1000 |
| Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V Pour type 1000 | 928443 1000 |
| Panneau perforé avec réglette à brosse Pour type 1500 | 928111 1500 |
| Bras pivotants Nombre d'articulations 1 | 928170 1 |
| Supports pour plansavec aimants Pour type 1500 | 928211 1500 |
| Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1500/AA1 | 928230 1500/AA1 |
| | 928230 1000/AB1 |

Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1000/AB1

| | |
|---|------------------|
| Plateau de rangement avec éclairage Pour type 1500 | 928140 1500 |
| Supports pour plans avec aimants Pour type 2000 | 928211 2000 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module CUT/OUT | 928460 CUT/OUT |
| Plateau de rangement avec éclairage Pour type 2000 | 928140 2000 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module DE250V/2 | 928460 DE250V/2 |
| Panneau perforé un côté Pour type 1500 | 928070 1500 |
| Rails d'alimentation pour garnissage libre Pour type 2000 | 928441 2000 |
| Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 300 mm Pour type 2000 | 928131 2000 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module CH250V/2 | 928460 CH250V/2 |
| Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 200 mm Pour type 1000 | 928130 1000 |
| Regard Pour type 1500 | 928090 1500 |
| Module d'alimentation pour colonne de support Module OUT/ONOFF | 928460 OUT/ONOFF |
| Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1500/14 | 928235 1500/14 |
| Plateau de rangement avec arceaux en acier Pour type 1000 | 928145 1000 |
| Panneau perforé double face Pour type 1000 | 928071 1000 |
| Unité d'éclairage à LED latérale Puissance absorbée 15 W | 928620 15 |