



Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S-plus 2.0 avec semelle et mors durs rapportés avec semelle et mors durs rapportés, DIN 702-4, Type: 200



Données de commande

N° commande	313117 200
GTIN	2050001928764
Classe d'article	33U

Description

Exécution:

- **Précision optimale de concentricité et de changement des mors.**
- **Longue durée de vie et précision maximale.**
- **Système modulaire de douilles de protection.**
- **Temps de montage / démontage minimum.**
- **Corps du mandrin cémenté jusqu'à Ø 315 mm.**
- **Grand trou débouchant (cote E!).**
- **Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.**
- **Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».**
- **Serrage flexible de petites et grandes pièces.**
- **Serrage très précis de petit Ø intérieurs.**

Légende:

Corps de mandrin trempé, poli et extrêmement rigide.

Semelles avec denture oblique.

Forme spéciale avec bord déflecteur.

Bouton-poussoir pour changement de mors.

Sécurité des mors (triple – sauf réf. 400).

Broche d'arrêt pour pré-positionnement de la semelle.

Actionnement avec raccord hexagonal.

Utilisation:

Pour machines à centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'avant. Les faux plateaux bruts doivent toujours être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

Livraison:

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.

Avec 1 jeu de semelles et de mors durs rapportés.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 313200 – 313350.

Description technique

Vitesse de rotation max.	4800 min ⁻¹
Passage E	52 mm
Ø ext. A	206 mm
Poids	16,2 kg
Hauteur mandrin D	86,3 mm
Type	200
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext.	8 - 208 mm
Ø centrage B	185 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int.	72 - 224 mm
Carré femelle clé K	12 mm
Course de serrage par mors S	7 mm
Série	ROTA-S plus
Norme	DIN 702-4
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit	Mandrins à crémaillère

Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces,denture droite Pour type de mandrin 200	313207 200
Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 200	313250 200
Jeu de semelles, 3 pièces,denture oblique Pour type de mandrin 200	313205 200
Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 200	313210 200
Jeu de semelles, 3 pièces,denture oblique Pour type de mandrin 200	313200 200