



## Mandrin de tour à crémaillère ROTA-S 2.0 avec cône court et mors étagés monoblocs, DIN 702-3, Type: 250/6



### Données de commande

N° commande	313135 250/6
GTIN	2050001928832
Classe d'article	33U

### Description

#### Exécution:

- Précision optimale de concentricité et de changement des mors.
- Longue durée de vie et précision maximale.
- Système modulaire de douilles de protection.
- Temps de montage / démontage minimum.
- Corps du mandrin cémenté jusqu'à Ø 315 mm.
- Grand trou débouchant (cote E!).
- Goupille de sécurité pour une sécurité de fonctionnement maximale.
- Semelles compatibles avec les mandrins types «F» et «Duro».
- Serrage flexible de petites et grandes pièces.
- Serrage très précis de petit Ø intérieurs.

#### Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

#### Norme:

**DIN 702-3.**

#### Matière(s):

Entièrement réalisés en acier, donc adaptés aux vitesses de rotation élevées (voir tableau).

**Livraison:**

1 clé de serrage de sécurité et 1 jeu de vis de fixation.

Avec 1 jeu de mors étagés monoblocs.

**Accessoire(s):**

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 313200 – 313350.

## Description technique

Type	250
Nombre de goujons filetés	4
Ø ext. A	256 mm
Mandrin cône court	6
Ø cône de centrage B	106,39 mm
Course de serrage par mors S	7,7 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext.	10 - 250 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int.	92 - 252 mm
Passage E	62 mm
Vitesse de rotation max.	4200 min <sup>-1</sup>
Poids	33,2 kg
Dim. goujons filetés	M12
Carré femelle clé K	16 mm
Série	ROTA-S plus
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à crémailière et mors Schunk
Type de produit	Mandrins à crémailière

## Accessoires

Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 250	313210 250
Jeu de semelles, 3 pièces, denture oblique Pour type de mandrin 250	313205 250

Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 250	313250 250
Jeu de semelles, 3 pièces,denture oblique Pour type de mandrin 250	313200 250
Jeu de semelles, 3 pièces,denture droite Pour type de mandrin 250	313207 250