

Garant**Rails d'alimentation avec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt, Pour type: 1500****Données de commande**

N° commande	928444 1500
GTIN	4062406116255
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Avec 2 modules 928470 réf. DE250V/2 et module 928470 réf. ON/OFF1, interrupteur Marche/Arrêt pour l'unité d'éclairage.

En tôle d'acier, **structure modulaire**. Tous les éléments sont pourvus de **câbles** et de **connecteurs mâles-femelles**. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.

Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l'alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d'alimentation.

Pré-installation électrique avec système industriel (s'applique uniquement aux rails d'alimentation):

1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d'alimentation fourni.

Description:**Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):**

- **Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.**
- **Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.**
- **Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.**
- **Section des câbles préconfectionnés:**
 - 3 × 1,5 mm² en courant alternatif (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe de protection 1**
- **Classe de protection IP 20.**

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, colonnes de support d'angle 928030. Montage par **accrochage**.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles!

Description technique

Hauteur montage	160 mm
Poids	7 kg
Division	13E
Pour type	1500
Largeur	1420 mm
Plage de réglage de profondeur	60 mm
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Nombre de prises de type F	4
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de prise	F
Type de courant	AC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

Accessoires

Module d'alimentation Module ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Module d'alimentation Module DE250V/2	928470 DE250V/2
Module d'alimentation Module 0/2	928470 0/2
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1
BLOC DE DISTRIBUTION Nombre de pôles / Nombre de sorties 3/5	928492 3/5
	928460 CUT/OUT

Module d'alimentation pour colonne de support Module
CUT/OUT

Câble de rallonge (système de branchement Wieland) Type
3

923424 3