

Garant

Rayonnage d'appoint lourd avec 1 échelle et plateaux 100 % extensibles, Prof. utile 1350 mm, Hauteur: 2500mm

**Données de commande**

N° commande	993411 2500
GTIN	4062406097998
Classe d'article	91W

Description**Exécution:**

Les cadres-supports en profilé C de 100 mm de large sont équipés de **3 ou 4 plateaux complètement extensibles**. Perforations d'accrochage au pas de 50 mm. **Avec barre de fermeture (blocage individuel)**, panneau supérieur et paroi arrière (5 éléments).

Coloris:

Cadre, paroi arrière gris clair RAL 7035. Plateaux extensibles anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

- **A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d'assise doit être ancré au sol à l'aide d'un matériel de fixation approprié.**
- **Les rayonnages peuvent être équipés des parois latérales 993260; 993270, des jeux de portes battantes 993321; 993331 et de volets roulants électriques 993310 – 993316.**
- **En cas d'utilisation maximale d'un rayonnage de base + 1 rayonnage d'appoint, les charges au sol suivantes sont calculées: charge ponctuelle 2500 kg, pression de surface 10 kg/cm², charge de surface par m² 3290 kg/m².**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Hauteur utile	2390 mm
Hauteur utile plateau extensible	35 mm
Charge admissible du panneau supérieur	500 kg
Nombre de plateaux extensibles à 100 %	4
Charge par travée (travée unique)	4000 kg
Hauteur	2500 mm
Charge admissible des plateaux extensibles	1000 kg
Epaisseur du matériau	2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	4000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Prof. utile 1350 mm
Largeur	1020 mm
Profondeur	1370 mm
Largeur utile	920 mm
Profondeur utile	1350 mm
Largeur utile plateau extensible	830 mm
Profondeur utile plateau extensible	1200 mm
Stockage de palettes	Stockage longitudinal de palettes
Type de produit	Rayonnages lourds