

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario mobile, hauteur 850 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Longueur de plan de travail mm / Nombre de tiroirs: 1000**



### Données de commande

N° commande	923507 1000
GTIN	4062406118310
Classe d'article	9GG

### Description

#### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

#### Livraison:

2 x piètements avec roues, 2 x paires de goussets, plateau de rangement, plan de travail.

#### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

### Description technique

Poignée	non
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Poids	40,3 kg

## Fiche technique

Série	vario
Série	vario
Matériau plan de travail	Eluplan foncé
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Ø roulette directrice	125 mm
Hauteur	850 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Pare-chocs	non
ComfortClose	non
Ø roulette fixe	125 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Nombre de tiroirs	0
Matériau roue	Polyuréthane
Charge admissible max. unité mobile	250 kg
Longueur plan de travail	1000 mm
Escamotable	non
Type de construction	Construction en tube d'acier
Épaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Épaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

---

## Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur  
de plan de travail 700 mm

927140 700