

Garant GRIDLINE

**Etabli Vario mobile, hauteur 950 mm, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Longueur de plan de travail mm / Nombre de tiroirs: 1000**



### Données de commande

N° commande	923517 1000
GTIN	4062406118341
Classe d'article	9GG

### Description

#### Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec plateau de rangement prof. 300 mm. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

#### Livraison:

2 x piètements avec roues, 2 x paires de goussets, plateau de rangement, plan de travail.

#### Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

### Description technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Charge admissible max. unité mobile	250 kg

## Fiche technique

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roulette fixe	125 mm
Nombre de tiroirs	0
Pare-chocs	non
Epaisseur plan de travail	50 mm
ComfortClose	non
Hauteur	950 mm
Escamotable	non
Ø roulette directrice	125 mm
Matériau plan de travail	Eluplan foncé
Profondeur plan de travail	750 mm
Poignée	non
Poids	41,5 kg
Longueur plan de travail	1000 mm
Matériau roue	Polyuréthane
Série	vario
Série	vario
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

---

## Accessoires

Paroi arrière / plateau de rangement simple Pour longueur  
de plan de travail 700 mm

---

927140 700