


Garant**Adaptateur Fraise / Pince de serrage ER, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	301113 16
GTIN	4062406099022
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Alésage, surface de contact au niveau de la collerette et assise de pince de serrage ER rectifiés, corps avec finition dure à l'extérieur pour une meilleure concentricité et d'excellentes propriétés d'équilibrage. Pour un porte-à-faux le plus court possible avec écrou de serrage interne (utilisable au choix avec un disque d'étanchéité). Vis de serrage percée pour arrosage interne.

Utilisation:

Solution économique et très flexible, qui transforme n'importe quel mandrin porte-fraises en mandrin à pinces.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER (interne), vis de serrage.

Accessoire(s):

Disques d'étanchéité 309630; 309635.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309621.

Description technique

Longueur totale L	78 mm
Ø ext. D	38 mm
Pour pinces ER	25
Norme	DIN 6357
Précision de concentricité	≤ 3 µm

Arrosage interne	oui
Type de produit	Support de pince de serrage

Accessoires

Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 15 mm	309630 15
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 9 mm	309630 9
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 5 mm	309630 5
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 8 mm	309630 8
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 7 mm	309630 7
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d SATZ mm	309630 SATZ
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 16 mm	309630 16
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 13 mm	309630 13
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 6 mm	309630 6
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 14 mm	309630 14
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 10 mm	309630 10
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 11 mm	309630 11
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 12 mm	309630 12
Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d 3 mm	309630 3

Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER Ø serrage d
4 mm

309630 4