

**Garant****Jeu de vérificateurs d'alésage de précision, Plage de mesure: 18-150mm****Données de commande**

N° commande	435192 18-150
GTIN	4045197726360
Classe d'article	41C

**Description****Exécution:**

Vérificateur d'alésage 2 points de précision avec disque de centrage à ressort. Modèle robuste, **léger** avec **éléments en PRFC**, pour une **dilatation thermique** réduite et une meilleure **protection anti-corrosion**. Le protège-main sur la tige réduit également les influences thermiques. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via un segment courbe. Réglables sur différents  $\varnothing$  par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeable avec bille en acier trempée.

**Exécution - Descriptif:**

- **Modèle robuste et léger avec éléments en matériau composite armé de fibres de carbone.**
- **Dilatation thermique réduite.**
- **Meilleure protection contre la corrosion.**

**Utilisation:**

Pour la mesure précise d'alésages ( $\varnothing$ ), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

**Livraison:**

2 vérificateurs d'alésage de précision 435190, avec rallonges et disques de mesures.

**Accessoire(s):**

Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

**Remarque(s):**

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

## Description technique

Nombre de bagues de mesure	5
Profondeur de mesure	146 - 178 mm
Nombre de touches de mesure	20
Plage de mesure	18 - 150 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	1 $\mu$ m
Norme	Norme usine
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S9
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

## Services

Etalonnage Jeu de vérificateurs d'alésage de précision Plage de mesure 18-150 mm	020580 18-150
---	---------------

## Accessoires

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Vérificateur d'alésage de précision Plage de mesure 18-35 mm	435190 18-35
Comparateur antichocs Plage de mesure / $\varnothing$ boîtier 10/58 mm	432110 10/58
Vérificateur d'alésage de précision Plage de mesure 50-150 mm	435190 50-150
Touche en acier Type 16	434900 16
Comparateur de précision antichocs Plage de mesure / $\varnothing$ boîtier 1/58 mm	433090 1/58