

**Garant**
**Coffret d'alésage micrométrique Ø 86– 302 mm, Type d'attache: HW63**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 237570 HW63   |
| GTIN             | 4062406123963 |
| Classe d'article | 29W           |

## Description

### Exécution:

Coffret d'alésage micrométrique pour **Ø 86 - 302 mm**, avec tête à aléser 237571, porte-plaquettes et accessoires. **Extensible** à l'aide du porte-plaquettes 237573 242-402 **jusqu'au Ø 402 mm**.

**Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.**

### Utilisation:

Pour porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3..

### Livraison:

1 tête à aléser: 237571 HW63

1 porte-plaquettes de chaque: 237573 86-138 pour Ø 86– 138

237573 136-220 pour Ø 136– 220

237573 188-302 pour Ø 188– 302

1 appui de chaque: 237574 86 pour 237573 86-138

237574 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402

1 plaque de pression de chaque: 237575 86 pour 237573 86-138

237575 136 pour 237573 136-220, 188-302 et 242-402

1 plaquette: 260058 CU7010 (ou utiliser CC.. 09T3)

### Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219805.

**Recommandation(s):**

De préférence avec plaquettes 237697 et 237698.

**Description technique**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Type d'attachement | HW63   |
| Arrosage interne   | oui    |
| Type de produit    | Broche |

**Accessoires**

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Plaque de pression pour Ø 136 - 402 mm Type 136 mm                | 237575 136     |
| Appui Ø 86 - 138 mm Type 136 mm                                   | 237574 136     |
| Plaque de pression pour Ø 136 - 402 mm Type 86 mm                 | 237575 86      |
| CC.T 09T304 Nuance CU7010                                         | 260058 CU7010  |
| Porte-plaquettes pour plage de broche Ø 242 – 402 mm Type 136-220 | 237573 136-220 |
| Tête à aléser Ø 86 – 402 mm Type d'attachement HW63               | 237571 HW63    |
| Appui Ø 86 - 138 mm Type 86 mm                                    | 237574 86      |
| Porte-plaquettes pour plage de broche Ø 242 – 402 mm Type 86-138  | 237573 86-138  |
| Porte-plaquettes pour plage de broche Ø 242 – 402 mm Type 188-302 | 237573 188-302 |
| Coffret d'alésage micrométrique Ø 86– 302 mm Type d'attachement 1 | 237570 1       |