


**Garant****Colonnes support, Hauteur: 962mm****Données de commande**

N° commande	928010 962
GTIN	4062406112240
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre, car le montage se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

**Adapté(s) pour:**

Panneaux perforés 2 x 928070 ou 928071.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

En cas d'utilisation de rails d'alimentation, commander également le module d'alimentation 928460 réf. CUT/OUT.

Adapté pour la fixation de portants à bras.

**Description technique**

Poids	6 kg
-------	------

Largeur	40 mm
Profondeur	100 mm
Charge admissible max.	50 kg
Équipement maximal avec panneau perforé	2 × 928070 ou 928071
Hauteur	962 mm
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Colonne de support

## Accessoires

Renforts transversaux Longueur 1000 mm	928050 1000
Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 2000/19	928235 2000/19
Module d'alimentation pour colonne de support Module CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Module d'alimentation pour colonne de support Module CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1500/14	928235 1500/14
Module d'alimentation pour colonne de support Module DE250V/2	928460 DE250V/2
Portants à bras Longueur 1500 mm	928055 1500
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 2000/AB1	928230 2000/AB1
Panneau perforé double face Pour type 1500	928071 1500
Plateau de rangement avec éclairage Pour type 2000	928140 2000
Rails d'alimentation avec 4 prises 250 V Pour type 1000	928443 1000
Multifix Pour type 1000	928201 1000
Portant à bras Longueur 1000 mm	928056 1000

Module d'alimentation pour colonne de support Module FR250V/2	928460 FR250V/2
Plateau de rangement avec arceaux en acier Pour type 1500	928145 1500
Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 200 mm Pour type 2000	928130 2000
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2
Supports pour plansavec aimants Pour type 1000	928211 1000
Plateau de rangement avec éclairage Pour type 1000	928140 1000
Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 2000/13	928235 2000/13
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Regard Pour type 2000	928090 2000
Bras pivotants Nombre d'articulations 2	928170 2
Module d'alimentation pour colonne de support Module OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Panneau perforé avec réglette à brosse Pour type 1000	928111 1000
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Module d'alimentation pour colonne de support Module DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Panneau perforéun côté Pour type 2000	928070 2000
Rails d'alimentationavec 2 prises 250 V Pour type 1500	928442 1500
Portant à bras Longueur 2000 mm	928056 2000
Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 300 mm Pour type 1000	928131 1000
Module d'alimentation pour colonne de support Module DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt Pour type 1000	928444 1000
Panneau perforéun côté Pour type 1000	928070 1000
Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V Pour type 1500	928443 1500

Module d'alimentation pour colonne de support Module ON/OFF	928460 ON/OFF
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1500/AB1	928230 1500/AB1
Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 300 mm Pour type 1500	928131 1500
Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1500/9	928235 1500/9
Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V Pour type 2000	928443 2000
Multifix Pour type 2000	928201 2000
Multifix avec clip aimanté Easyfix Pour type 1500	928206 1500
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1500/AA1	928230 1500/AA1
Rails d'alimentationavec 2 prises 250 V Pour type 2000	928442 2000
Panneau perforé avec réglette à brosse Pour type 2000	928111 2000
Rails d'alimentationpour garnissage libre Pour type 1500	928441 1500
Panneau perforé avec réglette à brosse Pour type 1500	928111 1500
Portants à bras Longueur 2000 mm	928055 2000
Renforts transversaux Longueur 1500 mm	928050 1500
Multifix avec clip aimanté Easyfix Pour type 2000	928206 2000
Rails d'alimentationavec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt Pour type 1500	928444 1500
Panneau perforédoublé face Pour type 1000	928071 1000
Regard Pour type 1000	928090 1000
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
Portant à bras Longueur 1500 mm	928056 1500
Regard Pour type 1500	928090 1500
Plateau de rangement avec arceaux en acier Pour type 1000	928145 1000
	928444 2000

Rails d'alimentation avec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt  
Pour type 2000

Panneau perforé un côté Pour type 1500	928070 1500
Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1000/9	928235 1000/9
Multifix Pour type 1500	928201 1500
Renforts transversaux Longueur 2000 mm	928050 2000
Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 200 mm Pour type 1000	928130 1000
Bacs Multifix Longueur mm / nombre de bacs 1000/6	928235 1000/6
Module d'alimentation pour colonne de support Module DK250V/2	928460 DK250V/2
Supports pour plans avec aimants Pour type 1500	928211 1500
Portants à bras Longueur 1000 mm	928055 1000
Multifix avec clip aimanté Easyfix Pour type 1000	928206 1000
Module d'alimentation pour colonne de support Module FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Plateau de rangement avec éclairage Pour type 1500	928140 1500
Plateau de rangement avec arceaux en acier Pour type 2000	928145 2000
Supports pour plans avec aimants Pour type 2000	928211 2000
Panneau perforé un côté Pour type 500	928070 500
Module d'alimentation pour colonne de support Module CH250V/2	928460 CH250V/2
Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 300 mm Pour type 2000	928131 2000
Bras pivotants Nombre d'articulations 1	928170 1
Rails d'alimentation pour garnissage libre Pour type 2000	928441 2000
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 2000/AA1	928230 2000/AA1
Rails d'alimentation pour garnissage libre Pour type 1000	928441 1000
Rails d'alimentation avec 2 prises 250 V Pour type 1000	928442 1000
	928130 1500

Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 200 mm  
Pour type 1500

Panneau perforé double face Pour type 2000

928071 2000

Unité d'éclairage à LED latérale Puissance absorbée 15 W

928620 15