


Garant GRIDLINE

**Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg, 36×24G,  
Hauteur frontale des tiroirs: 300mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 931354 300    |
| GTIN             | 4062406132200 |
| Classe d'article | 9GK           |

**Description****Exécution:**

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.

Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Charge admissible 75 kg.

**Adapté(s) pour:**

Caissons d'armoires à outils 40×28G 931335.

**Livraison:**

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

**Coloris:**

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Hauteur utile                         | 275 mm   |
| Hauteur frontale                      | 300 mm   |
| Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main |
| Poids                                 | 26 kg    |

|  |  |
|--|--|
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg  |
| Surface utile de tiroir en G                       | 36×24  |
| Largeur utile en G                                 | 36   |
| Profondeur utile en G                              | 24   |
| Domaine d'utilisation                              | Armoires roulantes   |
| Largeur utile                                      | 900 mm   |
| Profondeur utile                                   | 600 mm   |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs         | oui  |
| Epaisseur du matériau                              | 1,2 mm   |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)          | 100 %  |
| Couleurs disponibles                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G    | 36×24G   |
| Type de produit                                    | Tiroir   |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main<br>Largeur utile de tiroir en G 36 | 951020 36 |
| Jeux d'étiquettes 10 pièces<br>Largeur utile de tiroir en G 36                            | 951030 36 |
| Couvercle en PVC pour jeu de barres-poignées 10 pièces<br>Largeur utile de tiroir en G 36 | 951032 36 |
| Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10  | 951025 10 |