

Garant**Rail d'alimentation d'angle pour garnissage libre, Pour type: 1000****Données de commande**

N° commande	928421 1000
GTIN	4062406116088
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Dimension 1000×1000 mm.

En tôle d'acier, **structure modulaire**. Tous les éléments sont pourvus de **câbles** et de **connecteurs mâles-femelles**. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.

Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l'alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d'alimentation.

Pré-installation électrique avec système industriel (s'applique uniquement aux rails d'alimentation):

1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d'alimentation fourni. Possibilité d'équipement avec au total 16 modules individuels (avec chacun 8 modules par côté) avec chacun 1 division 1E 928470.

Description:**Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):**

- **Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.**
- **Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.**
- **Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.**
- **Section des câbles préconfectionnés:**
 - 3 × 1,5 mm² en courant alternatif (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe de protection 1**
- **Classe de protection IP 20.**

Adapté(s) pour:

Plans de travail d'angle 926302 – 926342, modules d'angle 920103, 920104, 920116.

Remarque(s):

Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles !

Description technique

Profondeur	100 mm
Hauteur montage	139 mm
Pour type	1000
Largeur	1000 mm
Nombre de modules vides (1 E / 2 E / 3 E)	4x / - / 4x
Division	16E
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de courant	AC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

Accessoires

Module d'alimentation Module AIR/S	928470 AIR/S
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1
Module d'alimentation Module 0/2	928470 0/2