

HOLEX**Fraise rotative carbure, Z7 – moyenne, denture croisée Ø queue 6 mm,
Carbure, Type: AS0616****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG5075 AS0616 |
| GTIN | 4045197730633 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:**

Fraises rotatives en carbure présentant une ténacité et une stabilité des arêtes de coupe élevées. La queue est en acier, si le Ø de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. Denture universelle Z7 pour l'ébavurage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'arasement des soudures et l'usinage de surfaces planes. Convient à la fois à une utilisation manuelle et à un usage sur robot industriel.

Ø queue 6 mm.

comme 540750. **Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.**

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Contenu:

10 fraises rotatives / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations pour la commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Degré de finesse de la denture | Moyen |
| Longueur de tête L ₁ | 18 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Forme | Cylindrique avec coupe en bout |
| Ø queue | 6 mm |
| Type de denture | à denture alternée |
| Forme | AS0616 |
| Abréviation denture | Z7 |
| Ø tête | 6 mm |
| Contenu | 10 |
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Fraises rotatives |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| INOX | moyennement adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée Type AS0616 | 540750 AS0616 |
|---|---------------|