

**Assortiment de scies-cloches bimétal Power Change Plus, Type: 20-76****Données de commande**

N° commande	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Classe d'article	54B

**Description****Exécution:**

Assortiment de scies cloches bimétal avec système Power Change Plus dans les diamètres les plus courants. Avec mandrin d'entraînement 6 pans et forets à centrer HSS dans un coffret en plastique.

**Description technique**

Ø scies cloches	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Nombre de forets à centrer	2
Nombre de mandrins d'entraînement	1
Nombre de pièces	14
Série	Power Change Plus
Type de produit	Scies cloche

## Accessoires

Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 105 mm	589790 105
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 121 mm	589790 121
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 152 mm	589790 152
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 16 mm	589790 16
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 19 mm	589790 19
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 20 mm	589790 20
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 22 mm	589790 22
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 25 mm	589790 25
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 29 mm	589790 29
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 32 mm	589790 32
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 35 mm	589790 35
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 38 mm	589790 38
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 40 mm	589790 40
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 44 mm	589790 44
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 51 mm	589790 51
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 54 mm	589790 54
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 60 mm	589790 60
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 65 mm	589790 65
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 68 mm	589790 68
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 76 mm	589790 76
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 83 mm	589790 83
Scie cloche bimétalPower Change Plus Diamètre 92 mm	589790 92
Mandrin d'entraînementPower Change Plus 6 pans Pour Ø scies cloches 14-152 mm	589795 14-152
ZentrierbohrerPower Change Plus Type HSS-CO	589800 HSS-CO