

**Garant****Tool24 Locker – Système maître EN, Type: 300/14****Données de commande**

N° commande	979310 300/14
GTIN	4062406134778
Classe d'article	9SA

**Description****Exécution:**

Système de distribution automatique comprenant des casiers de taille différente pour garantir un prélèvement individuel en toute sécurité et entièrement documenté. Les casiers permettent un stockage d'articles volumineux et sont prévus pour la recharge de batteries. Un éclairage intérieur à LED de série facilite l'identification des casiers à ouverture automatique dans des conditions d'éclairage sombres ainsi que le prélèvement proprement dit. Les voyants LED le long des casiers facilite également le prélèvement et le remplissage.

Les panneaux perforés de part et d'autre permettent l'installation aisée d'un écran tactile sur les modèles maîtres. Il est également possible de monter des crochets et supports Easyfix ainsi que tous les autres accessoires pour panneaux perforés de notre catalogue.

Il est possible d'étendre le système maître et de le combiner avec d'autres systèmes d'extension de n'importe quelles variantes matérielles Tool24.

Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected. Système de distribution individuel pour articles de taille moyenne.

**Avantage(s):****Hoffmann Group Connected**

Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d'augmenter la productivité.

**Utilisation:**

Système de distribution individuel automatique pour le rangement et la gestion d'articles même volumineux, par ex. EPI, outils à main et électriques ou nos valises en plastique L-BOXX®.

**Placement:**

Nombre de casiers x hauteur en mm: 12 x 220; 2 x 300

**Livraison:**

Système maître EN avec écran tactile 22 pouces, scanner codes-barres, PC avec suite logicielle Basic, **système d'exploitation en anglais.**

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tous les casiers sont prévus pour le passage de câbles d'alimentation électrique via les gaines techniques. Le raccordement des différents dispositifs de charge incombe au client. Les indications de poids dans les caractéristiques techniques concernent les armoires du système d'extension, c.-à-d. sans PC ni écran.

Casiers avec regard, possibilité de couleurs et de dimensions personnalisées (tailles des casiers, largeurs et profondeurs des armoires).

Contactez votre conseiller !

## Description technique

Hauteur	1965 mm
Profondeur	500 mm
Poids	200 kg
Largeur	800 mm
Nombre de casiers	14
Charge admissible par casier	25 kg
Prof. utile de casier	450 mm
Hauteur utile casier (1)	220 mm
Hauteur utile casier (2)	300 mm
Largeur utile casier	300 mm
Série	Tool24 Locker
Série	Hoffmann Group Connected
Série	Tool24 Locker
Interface	Hoffmann Group Connected
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9 mm

Couleurs disponibles

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,  
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Type de produit

Système de sortie de marchandises