

**Scie-sabre sans fil sans batterie, Type: GSA1832-0****Données de commande**

N° commande	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Réglage de la vitesse sur deux niveaux pour différents matériaux.
Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie. Appareil avec poignée Softgrip ergonomique.

Livraison:

Scie-sabre sans fil fournie sans batteries ni chargeur rapide.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073859.

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	GSA 18 V-32
Cadence	0 - 2500 min ⁻¹
Particularité	SDS
Longueur course	32 mm
Emballage	Valises
Poids	3,5 kg
Vibrations maximales suivant EN	10 m/s ²

Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

Accessoires

Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073856 C18
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EF	588600 922EF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922EHM	588600 922EHM
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122EF	588600 1122EF
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1122BF	588600 1122BF
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073863 C18
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 922BF	588600 922BF
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Jeu de lames de scie-sabre Désignation 1155CHM	588600 1155CHM
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073865 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073858 C18
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073867 C18