


**Jeu de clés mixtes, Nombre d'outils: 20****Données de commande**

N° commande	952505 20
GTIN	4062406153069
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952505: 1 pièce

Clés mixtes HOLEX 613950 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: 1 pièce de chaque

**Description technique**

Nombre d'outils	20
Profondeur	500 mm
Largeur en G	10
Profondeur en G	20
Largeur	250 mm
Exécution	avec clé (à fourche et à œil)
Poids	2,587 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm

Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×20
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée	100 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 952505	952001 952505
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613950 22
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613950 24
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613950 9
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613950 11
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613950 6
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613950 5,5
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613950 12
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613950 18
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613950 16
Clés mixtes Ouverture 27 mm	613950 27
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613950 19
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613950 15
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613950 17
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613950 13
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613950 20
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613950 10
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613950 14
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613950 7
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613950 21
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613950 8