



Jeu d'embouts "Tool-Check PLUS" avec manche universel et douilles 39 pièces



Données de commande

N° commande	676171
GTIN	4013288191601
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour **utilisation manuelle ou sur machine**. Manche de tournevis **Kraftform** avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 **et** E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675200, 2 pc. 1/25; 3 pc. 2/25; 1 pc. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675380, 1 pc. 1/25; 3 pc. 2/25; 1 pc. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque 675350 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 pièce réf. 1,0x5,5

Douilles 1/4 pouce, pour 6 pans mâle: 1 de chaque réf. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adapter: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce – porte-embouts 1/4 pouce

Adaptateur "Rapidaptor": 1 pièce 675020 réf. 6,3K

porte-tournevis: 1 pièce

Cliquet pour embouts 1/4 pouce: 1 pièce 676645

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec trou
Référence fabricant	Tool-Check PLUS
Manche universel	Cliquet pour embouts 1/4 pouce
Manche universel	Porte-tournevis
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 4 mm	675240 4
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675200 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3avec alésage Profil Torx® TX15	675350 TX15
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3avec alésage Profil Torx® TX20	675350 TX20
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsiondur Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675380 3/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675240 6
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 8 mm	675240 8
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675200 3/25

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 avec alésage Profil Torx® TX10	675350 TX10
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion dur Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675380 2/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 profil Hex-Plus Hexagonal 3 mm	675240 3
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675240 5
Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 Type 1/4	676645 1/4
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion dur Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675200 2/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion dur Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675380 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 avec alésage Profil Torx® TX30	675350 TX30
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 avec alésage Profil Torx® TX25	675350 TX25