



## Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 47 pièces, Nombre de pièces: 47



### Données de commande

N° commande	630028 47
GTIN	4000896215188
Classe d'article	630

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Avantage(s):

Coffret avec fonction présentoir.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 9 pièces réf. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Douilles 6 pans 1/2 pouce: 13 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Embouts pour vis Phillips C 6,3: 2 pièces réf. 1; 2

Embouts Pozidriv C 6,3: 2 pièces réf. 1; 2

Embouts pour vis à fente C 6,3: 3 pièces réf. 4; 6; 8

Embouts hexagonaux C 6,3: 5 pièces réf. 2; 3; 4; 5; 6

Embouts pour vis Torx® C 6,3: 5 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Pièce intermédiaire 1/4 pouce pour embouts: Douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce

Rallonge 1/4 pouce: 1 pièce réf. 101,5 mm

Rallonge 1/2 pouce: 2 pièces réf. 123; 248 mm

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce

Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632060

Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640480

Présentation dans: Coffret en plastique avec présentoir / plateau

Hauteur: 65 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 5-27 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 2-6 mm

## Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	5-27 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	47
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Phillips/vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	2-6 mm
Longueur	355 mm
Largeur	235 mm
Hauteur	65 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Garniture en mousse souple bimatière · 342 mm x 172 mm	163-568L
Caisse à outils pour garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » · 355 mm x 235 mm x 65 mm	165-L