

Garant**Chariots de transport CNC avec roues en caoutchouc plein, Largeur utile: 627mm****Données de commande**

N° commande	970046 627
GTIN	4062406163129
Classe d'article	91L

Description**Exécution:**

Châssis et structure en tôle d'acier avec parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils. 2 roues directrices montées sur roulements à billes et 2 roues fixes (réglables) (Ø 160 mm) et 4 grandes poignées garantissent un maniement sûr dans l'ensemble de l'atelier. Avec tablette en tôle d'acier (LxI x P 150x452x30 mm).

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en caoutchouc plein.

Coloris:

Châssis et parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Description technique

Hauteur	1200 mm
Largeur utile	627 mm

Charge admissible max.	400 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur	800 mm
Nombre de rails porteurs (par côté)	2
Largeur surface de base	675 mm
Largeur	675 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Prof. surface de base	800 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Ø roue	160 mm
Nombre de porte-outils (par côté)	4
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63	970130 HSK63
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6	970130 C6
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40	970130 SK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8	970130 C8
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20	970130 VDI20
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100	970130 HSK100
Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT Largeur 627 mm	970110 627

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0	970130 0
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30	970130 VDI30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30	970130 SK30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4	970130 C4
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40	970130 VDI40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80	970130 HSK80
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40	970130 HSK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50	970130 HSK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50	970130 SK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5	970130 C5