

Garant GRIDLINE

Armoire à outils CNC complète avec tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1275/5**Données de commande**

N° commande	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Armoire à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Rebord sur 3 côtés et **tapis en caoutchouc strié. Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg. Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Pour le rangement d'outils, une garniture 970705 est nécessaire.

Description technique

Profondeur utile des tiroirs	600 mm
------------------------------	--------

Largeur	750 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs en G	26
Hauteur utile	1150 mm
Profondeur	700 mm
Surface utile de tiroir en G	26x24
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Poids	150 kg
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile x profondeur utile de tiroir en G	26x24G
Type de produit	Armoires à outils CNC

Accessoires

Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931165 200
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931165 300
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931163 50
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1250 mm	931155 1250
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 3 côtés Dimension en G 30X28	951970 30X28
Tapis en caoutchouc strié Dimension en G 30X28	951975 30X28