

Garant GRIDLINE

Armoire CNC complète avec logements d'outils, avec volet roulant, Pour queues d'outils: VDI20**Données de commande**

N° commande	971309 VDI20
GTIN	4062406164089
Classe d'article	9GI

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Armoire garnie en 40x20G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. **Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.**

Avec volets roulants à profilés en aluminium anodisé, non configurables en couleur.

Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 20 et traverse avec logements d'outils 971570.

Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm
 Largeur en G: 40
 Profondeur en G: 20
 Rails de logement: 9 paire

Description technique

Entre axe (A)	55 mm
Profondeur	500 mm
Poids	146 kg
Profondeur en G	20
Largeur	1000 mm
Hauteur	2000 mm
Largeur en G	40
Nombre de logements d'outils	261
Nombre de traverses	9
Rails de logement	9 paire
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Façades des armoires	Volet roulant
Type de produit	Armoires CNC

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP14	914226 GP14
Insert en plastique Type VDI20	947390 VDI20
Traverse avec logements d'outils pour largeur d'armoire / de compartiment 40G Pour queues d'outils VDI20	971570 VDI20

Rails de logement pour supports d'outils, paire pour
profondeur d'armoire en G 20

971525 20