



Assortiment d'outils de maintenance, 35 pièces



Données de commande

N° commande	680370
GTIN	4013288178336
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Assortiment d'outils compact comprenant l'outillage essentiel pour les interventions de maintenance en intérieur comme en extérieur.

Livraison:

Manche Kraftform, isolation VDE: 1 pièce 667411 réf. 1

Embouts de tournevis pour vis Phillips, isolation VDE: 1 de chaque, réf. 1; 2

Embouts de tournevis pour vis Pozidriv, isolation VDE: 1 de chaque, réf. 1; 2

Embouts de tournevis pour Torx® femelles, isolation VDE: 1 de chaque, réf. TX10; TX15; TX20; TX25

Embouts de tournevis pour vis à fente, isolation VDE: 1 de chaque, réf. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm

Embouts pour Pozidriv C 6,3: 1 de chaque, 675320 réf. 1/25; 2/25

Embouts pour 6 pans creux C 6,3: 1 de chaque 675240 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts pour Torx® femelles C 6,3: 1 pièce 675340 réf. TX25

Porte-embouts 1/4 pouce avec aimant: 1 pièce

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 1 de chaque, réf. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Rallonge 1/4 pouce: 1 pièce réf. 75 mm

Adaptateur 1/4 pouce: 1 pièce

Cliquet de précision 1/4 pouce "Zyklop Speed": 1 pièce 632390

Porte-embouts de vissage: 1 pièce 666425 réf. 2

Testeur de tension: 1 pièce 665030 réf. 3

Clé à fourches "Joker 6002": 1 pièce réf. 10x13 mm

Remarque(s):**Les outils sont livrés rangés dans une trousse en tissu.****Description technique**

Référence fabricant	Kraftform Kompakt W1 Wartung
Nombre de pièces	35
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Testeur de phase unipolaire Largeur de lame 3 mm	665030 3
Manche VDE seul Type 1	667411 1
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 3 mm	675240 3
Cliquet de précision "Zyklop Speed" réversible, 1/4" avec tête orientable et éjecteur	632390
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675240 5
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675320 1/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675240 6
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675320 2/25
Porte-embouts de vissage Type 2	666425 2
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 4 mm	675240 4