

Garant GRIDLINE

Armoire verticale sur glissières au sol équipée de porte-outils, Pour queues d'outils: VDI20



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 971655 VDI20 |
| GTIN | 4062406165543 |
| Classe d'article | 9GI |

Description

Exécution:

Armoire verticale en 30×28G avec glissières au sol. Verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l'avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Pour les extensions de 330 mm de large, il est possible de monter 2 supports l'un à côté de l'autre. Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des **sols parfaitement plats!** Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 700 mm

Largeur en G: 30

Profondeur en G: 28

Largeur tiroirs à rallonge verticale: 160 mm

Description technique

| | |
|---|--|
| Nombre de rallonges | 4 |
| Nombre de porte-outils 970130 | 24 |
| Largeur tiroirs à rallonge verticale | 160 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Poids | 310 kg |
| Profondeur | 700 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Entre axe (A) | 52 mm |
| Hauteur utile rallonge verticale | 1750 mm |
| Nombre de logements d'outils | 672 |
| Pour queues d'outils | VDI 20 |
| Largeur en E | 36E |
| Largeur en G | 30 |
| Profondeur en G | 28 |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Charge admissible rallonge verticale | 600 kg |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 2400 kg |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Type de produit | Armoire verticale CNC lourde |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Insert en plastique Type VDI20 | 947390 VDI20 |
| | 970130 VDI20 |

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils
VDI20
