

Garant GRIDLINE

**Bâti ESD 16G avec tiroirs à roulettes, 12×20G, Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs: 500/4mm****Données de commande**

N° commande	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre. Avec deux roues fixes et deux roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante) Ø 125 mm avec **roues conductrices** résistantes à l'abrasion. Tiroirs avec **déverrouillage individuel à une seule main** empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

**Utilisation:**

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010 – 972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150 – 972195.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50; 75; 100; 200

**Coloris:**

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

## Description technique

Hauteur	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Bandage ne laissant pas de traces	oui
ComfortClose	non
Avec rebord	oui
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Largeur utile des tiroirs	300 mm
Largeur utile des tiroirs en G	12
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de tiroirs	4
Poids	54 kg
Charge admissible max.	250 kg
Hauteur utile	425 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur utile caisson de tiroirs	425 mm
Surface utile de tiroir en G	12×20
Profondeur	650 mm
Largeur	400 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	425 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD

Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Armoires roulantes

## Accessoires

Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	972036 100
Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	972036 50
Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	972036 75
Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	972036 200
Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs à roulettes Hauteur boîtier 500 mm	972032 500
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21