

Garant GRIDLINE

Bâti ESD 16G avec tiroirs à roulettes, 12×20G, Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs: 500/5mm**Données de commande**

N° commande	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre. Avec deux roues fixes et deux roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante) Ø 125 mm avec **roues conductrices** résistantes à l'abrasion. Tiroirs avec **déverrouillage individuel à une seule main** empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010 – 972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150 – 972195.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75; 75; 75; 75; 125

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Description technique

Largeur	400 mm
Hauteur utile	425 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Surface utile de tiroir en G	12×20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Charge admissible max.	250 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs	300 mm
ComfortClose	non
Hauteur	700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	425 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs en G	12
Poids	60 kg
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Avec rebord	oui
Nombre de tiroirs	5
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Profondeur	650 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	425 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD

Attribut des noms de produit	12x20G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	972036 75
Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	972036 125
Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs à roulettes Hauteur boîtier 500 mm	972032 500
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21