

**Coffret de douilles 3/8 pouce, Nombre d'outils: 24****Données de commande**

N° commande	953710 24
GTIN	4062406157159
Classe d'article	91A

Description**Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953710: 1 pièce

Douilles 6 pans HOLEX 637220 réf. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans HOLEX 637620 réf. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible HOLEX 635090 réf. 3/8: 1 pièce

Rallonge HOLEX 635420 réf. 75 ; 125: 1 pièce de chaque

Poignée transversale HOLEX 635720 réf. 200: 1 pièce

Cardan HOLEX 636220 réf. 3/8: 1 pièce

Description technique

Largeur	200 mm
Largeur en G	8
Nombre d'outils	24
Profondeur en G	10
Profondeur	250 mm
Poids	1,384 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×10
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637620 4
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637620 6
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637620 10
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 19 mm	637220 19
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637620 5
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637620 8
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635420 125
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635420 75
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953710	952001 953710
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 13 mm	637220 13
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 9 mm	637220 9
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 15 mm	637220 15
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 12 mm	637220 12
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 7 mm	637220 7

Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635720 200
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636220 3/8
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 14 mm	637220 14
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 10 mm	637220 10
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635090 3/8
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 18 mm	637220 18
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 11 mm	637220 11
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 3 mm	637620 3
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 17 mm	637220 17
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637220 16
Douille 6 pans 3/8 pouce Ouverture 8 mm	637220 8