

**Garant****Jeu de clés dynamométriques 120 Nm 1/2", Nombre d'outils: 23****Données de commande**

N° commande	953966 23
GTIN	4062406157395
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953966: 1 pièce

Douilles 6 pans GARANT 642325 réf. 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 643229 réf. 5; 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

Rallonge GARANT 641029 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque

Clé dynamométrique GARANT avec cliquet réversible 656050 réf. 120: 1 pièce

**Description technique**

Profondeur en G	20
Profondeur	500 mm
Nombre d'outils	23
Largeur	200 mm
Nombre d'outils	23
Largeur en G	8
Exécution	avec clé dynamométrique

Poids	3,331 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642325 14
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642325 11
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642325 19
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642325 10
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 120 Nm	656050 120
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642325 17
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642325 15
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642325 16
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642325 13
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953966	952001 953966
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642325 24
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642325 18
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642325 12
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642325 22
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642325 21