


**Garant****Jeu de pinces, Nombre d'outils: 5****Données de commande**

N° commande	954201 5
GTIN	4062406157456
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

**Adapté(s) pour:**

**Nouvelles servantes d'atelier GARANT** avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (l × P).

**Livraison:**

Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce

Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce

Pince à becs demi-ronds GARANT, droite 713040 réf. 200: 1 pièce

Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce

Pince à becs demi-ronds GARANT, coudée 713440 réf. 200: 1 pièce

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954201: 1 pièce

**Description technique**

Largeur en G	8
Nombre d'outils	5
Largeur	200 mm

Profondeur	500 mm
Profondeur en G	20
Exécution	avec pinces
Poids	1,522 kg
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 180 mm	700940 180
Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire Longueur totale 250 mm	706000 250
Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713040 200
Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire Longueur totale 250 mm	706001 250
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 954201	952001 954201
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	724840 160
Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713440 200