



## Jeu de douilles 1/4 et 1/2 pouce, Nombre d'outils: 39



### Données de commande

N° commande	953833 39
GTIN	4062406158705
Classe d'article	91A

### Description

#### Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

#### Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953833: 1 pièce  
 Douilles 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 pièce de chaque  
 Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/4 pouce 631720 réf. 3; 4; 5: 1 pièce de chaque  
 Cliquet réversible HOLEX 1/4 pouce 632090 réf. 1/4: 1 pièce  
 Rallonges HOLEX 1/4 pouce 632420 réf. 50; 150: 1 pièce de chaque  
 Poignée emmanchée HOLEX 1/4 pouce 632840 réf. 150: 1 pièce  
 Poignée transversale HOLEX 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièce  
 Cardan HOLEX 1/4 pouce 633520 réf. 1/4: 1 pièce  
 Cliquet réversible HOLEX 1/2 pouce 640190 réf. 1/2: 1 pièce  
 Rallonge HOLEX 1/2 pouce 641020 réf. 125: 1 pièce  
 Poignée transversale HOLEX 1/2 pouce 641320 réf. 295: 1 pièce  
 Cardan HOLEX 1/2 pouce 641620 réf. 1/2: 1 pièce  
 Douilles 12 pans HOLEX 1/2 pouce 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque  
 Douilles tournevis 6 pans HOLEX 1/2 pouce 643220 réf. 6; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque

### Description technique

Profondeur	500 mm
Poids	3,179 kg
Profondeur en G	20
Nombre d'outils	39
Largeur en G	10
Largeur	250 mm
Exécution	avec clé à douilles
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	10×20
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 4 mm	631720 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631020 4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642120 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643220 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631020 9
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631020 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643220 12
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur	640220
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641320 295
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642120 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631020 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642120 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642120 22

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 5 mm	631720 5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642120 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642120 17
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 150	632840 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631020 7
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641620 1/2
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632090 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631020 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631020 8
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632420 150
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643220 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643220 8
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce courte Hexagonal 3 mm	631720 3
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631020 5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642120 19
Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 953833	952001 953833
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632420 50
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633520 1/4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642120 21
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643220 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631020 4,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631020 11
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641020 130
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642120 18
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631020 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642120 24

Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2

640190 1/2