



Jeu d'outils universels 20 pièces, Nombre d'outils: 20



Données de commande

N° commande	680155 20
GTIN	4062406158910
Classe d'article	61H

Description

Utilisation:

Coffret en plastique ABS quasi incassable avec charnières intégrées et 2 fermetures rapides. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Contenu:

Mètre-ruban à regard: 1 pièce 462201 réf. 2,5

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9 (9 pièces)

Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2,5; 4; 5,5

Tournevis pour Phillips: 1 de chaque, 667690 réf. 1 ; 2

Pincés universelles: 1 pièce 700940 réf. 160

Marteaux rivoirs: 1 pièce 750110 réf. 200

Ciseaux de travail: 1 pièce 769240 réf. 175

Pincés clés: 1 pièce 813500 réf. 180

Cutter universel avec lames cassables: 1 pièce 845020

Remarque(s):

Le coffret est livré garni.

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 2x3/1 (non fournis).

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8x20

Longueur: 508 mm

Largeur: 292 mm

Hauteur: 60 mm

Description technique

Largeur	292 mm
Hauteur	60 mm
Longueur	508 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Nombre de pièces	20
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×20

Accessoires

Boîte Type 4-1	630310 4-1
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 200 g	750110 200
Pince clé Longueur totale 180 mm	813500 180
Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm Largeur × profondeur en G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene® Largeur embout (b) 2,5 mm	660030 2,5
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020
Ciseaux de travail avec revêtement en titane Longueur totale 175 mm	769240 175
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene® Largeur embout (b) 4 mm	660030 4
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene® Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene® Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5

Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière
Longueur totale 160 mm

700940 160

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en
Haptoprene® Taille empreinte cruciforme 2

667690 2

Boîte Type 4

630305 4