

Garant**Chariots de transport CNC avec roues en PU, Largeur utile: 627mm****Données de commande**

N° commande	970041 627
GTIN	4062406162702
Classe d'article	91L

Description**Exécution:**

Châssis et structure en tôle d'acier avec parois latérales perforées au pas de 25 mm, pour montage de rails porteurs et de porte-outils. 2 roues directrices montées sur roulements à billes et 2 roues fixes (réglables) (Ø 160 mm) et 4 grandes poignées garantissent un maniement sûr dans l'ensemble de l'atelier. Avec tablette en tôle d'acier (LxIxP 150x452x30 mm).

Livraison:

Chariot de transport avec 2 parois latérales, poignée et roues en PU.

Coloris:

Châssis et parois latérales anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Rails porteurs adaptés pour porte-outils GARANT Tool-UNIT, voir 970110, GARANT Tool-UNIT, voir 971000. Porte-outils adaptés, voir 970125 ou 970130.

Description technique

Largeur utile	627 mm
Largeur	675 mm

Charge admissible max.	400 kg
Matériau roue	PU
Profondeur	800 mm
Ø roue	160 mm
Nombre de rails porteurs (par côté)	2
Hauteur	1200 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de porte-outils (par côté)	4
Prof. surface de base	800 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur surface de base	675 mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots de transport CNC

Accessoires

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils 0	970130 0
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK80	970130 HSK80
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK100	970130 HSK100
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI30	970130 VDI30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK30	970130 SK30
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK50	970130 HSK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK40	970130 SK40

Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK40	970130 HSK40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI20	970130 VDI20
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils VDI40	970130 VDI40
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C5	970130 C5
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils SK50	970130 SK50
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C4	970130 C4
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C8	970130 C8
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils HSK63	970130 HSK63
Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT Largeur 627 mm	970110 627
Porte-outils avec logements d'outils Pour queues d'outils C6	970130 C6