

**Rallonge pour fraises longue, Ø mandrin d1: 40mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 301106 40 |
| GTIN | 4045197779311 |
| Classe d'article | 32B |

Description**Exécution:**

Tenon d'entraînement, alésage et surfaces de contact rectifiées.

Utilisation:

Pour une rallonge flexible de mandrins porte-fraises. Modèle économique par rapport aux fabrications spéciales onéreuses. 3 possibilités d'utilisation: rallonge courte (45 mm) ou longue (70 mm) ou combinaison de deux rallonges courtes (2x45 mm).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise adaptée.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

| | |
|----------------------------|----------|
| Ø mandrin d ₁ | 40 mm |
| Longueur totale L | 70 mm |
| Ø ext. D | 89 mm |
| A | 27 mm |
| Norme | DIN 6357 |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |
|-----------------|---------------------------|

Accessoires

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm | 309840 22 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 32 mm | 309840 32 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 60 mm | 309840 60 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm | 309840 40 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 50 mm | 309840 50 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Vis de serrage pour rallonge 70 mm Pour Ø mandrin D1 27 mm | 301108 27 |
|------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Vis de sécurité pour rallonge Pour longueur de broche L 70 mm | 301111 70 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 13 mm | 309840 13 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Vis de serrage pour rallonge 70 mm Pour Ø mandrin D1 40 mm | 301108 40 |
|------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Vis de serrage pour rallonge 70 mm Pour Ø mandrin D1 32 mm | 301108 32 |
|------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm | 309840 27 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm | 309840 16 |
|-----------------------------------|-----------|