

Garant GRIDLINE

**Bâti ESD 16G avec tiroirs, 12×20G, Hauteur caisson mm / Nombre de tiroirs:  
300/2mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 972020 300/2  |
| GTIN             | 4062406166489 |
| Classe d'article | 9GG           |

**Description****Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

**Utilisation:**

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des Workstations ESD 972010 – 972015, des tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 ou des établis ESD 972150 – 972195.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75; 150

**Coloris:**

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Remarque(s):**

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

**Description technique**

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 400 mm |
| Poids   | 25 kg  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Hauteur  | 300 mm             |
| Hauteur utile pour tiroirs                         | 225 mm             |
| Hauteur utile                                      | 225 mm             |
| Profondeur   | 650 mm             |
| Largeur utile des tiroirs                          | 300 mm             |
| Nombre de tiroirs                                  | 2                  |
| Profondeur utile des tiroirs en G                  | 20                 |
| Largeur utile des tiroirs en G                     | 12                 |
| Surface utile de tiroir en G                       | 12×20              |
| Profondeur utile des tiroirs                       | 500 mm             |
| Epaisseur du matériau                              | 1 mm               |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg              |
| Serrure à cylindre                                 | Cylindre modulaire |
| Propriété électrostatique                          | ZED/ESD            |
| Attribut des noms de produit                       | 12×20G             |
| Type de produit                                    | Bâti d'établi      |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 150 mm                             | 972035 150  |
| Tiroir ESD Hauteur frontale des tiroirs 75 mm                              | 972035 75   |
| Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs Hauteur boîtier 300 mm | 972030 300  |
| Cache-serrure pour GridLine Type KO21                                      | 914227 KO21 |