

Garant GRIDLINE

Armoire roulante ESD complète avec tiroirs à roulettes, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 685/4**Données de commande**

N° commande	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices **conductrices** montées sur roulements à billes Ø 125 mm, roues directrices avec blocage. Avec rebord sur 4 côtés. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Complète avec tiroirs 26×24G. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 100, 100, 150

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

Remarque(s):

- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**
- **Mise à la terre via les roues.**

Description technique

Largeur utile des tiroirs en G	26
Hauteur utile	400 mm
Charge admissible max.	600 kg
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur	750 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
ComfortClose	non
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur	685 mm
Avec rebord	oui
Surface utile de tiroir en G	26×24
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
Équipement ESD	oui
Profondeur	700 mm
Nombre de tiroirs	4
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Poids	102 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	400 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------