

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante ESD complète avec tiroirs à roulettes, 20×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/5****Données de commande**

N° commande	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire roulante en 24×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices **conductrices** montées sur roulements à billes Ø 125 mm, roues directrices avec blocage. Avec rebord sur 4 côtés. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** empêchant toute ouverture des tiroirs pendant le transport.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Coloris:**

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

**Remarque(s):**

- **Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**
- **Mise à la terre via les roues.**

## Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	24
Charge admissible max.	600 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Avec rebord	oui
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	109 kg
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Surface utile de tiroir en G	20×24
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur utile	600 mm
Profondeur	700 mm
ComfortClose	non
Hauteur	885 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Largeur	600 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	20×24G

Type de produit

Armoires roulantes

---

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21

914227 HU21