



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 39 pièces



Données de commande

N° commande	639261
GTIN	4018754261192
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M20, Torx® mâles avec filetage M6 – M20. Vis à 6 pans creux avec filetage M6 – M18, Torx® femelles avec filetage M4 – M14.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 642200 réf. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Douilles pour Torx®: 7 pièces 642700 réf. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Douilles tournevis 6 pans: 6 pièces 643200 réf. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Douilles tournevis pour Torx®: 9 pièces 643650 réf. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300

Rallonges: 2 pièces 641000 réf. 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
-------------------------	----------

Nombre de pièces	39
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	5-14 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-30 mm
Longueur	481 mm
Largeur	288 mm
Hauteur	82 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E12	642700 E12
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642200 30
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643200 5
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642200 16
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX55	643650 TX55
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX30	643650 TX30
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E18	642700 E18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642200 27
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX27	643650 TX27
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E10	642700 E10
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E20	642700 E20
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX20	643650 TX20

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642200 13
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642200 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643200 8
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642200 8
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX45	643650 TX45
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642200 19
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643200 12
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX25	643650 TX25
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642200 18
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E24	642700 E24
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX50	643650 TX50
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E14	642700 E14
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX40	643650 TX40
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643200 6
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642200 22
Douille, 1/2 pouce pour Torx® Profil Torx® E16	642700 E16
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX60	643650 TX60
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643200 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642200 17
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642200 21
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642200 24
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643200 14