



Jeu de cales parallèles, Longueur: 125mm



Données de commande

N° commande	366704 125
GTIN	4045197761200
Classe d'article	32D

Description

Exécution:

HOLEX – Exécution standard. Tolérance de hauteur et d'appariement 0,01 mm. Présentation dans un coffret en bois (comme sur l'illustration). Dureté: 60 HRC.

Cales rectifiées par paires.**Utilisation:**

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Contenu:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Remarque(s):

Réf. 125 – 200: Progression de 1 mm; toutes les dimensions disponibles, sauf 9 mm.
Support de rechange, voir liste des pièces de rechange.

Description technique

Longueur	125 mm
Nombre de cales	24 paire

Type de produit

Cales parallèles

Accessoires

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 14X42 mm

366711 14X42

Coffret en bois de rechange pour cales parallèles Type S2

366754 S2

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 12X40 mm

366711 12X40

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 12X15 mm

366711 12X15

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 12X35 mm

366711 12X35

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 12X20 mm

366711 12X20

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 14X17 mm

366711 14X17

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 10X18 mm

366711 10X18

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 10X38 mm

366711 10X38

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 10X13 mm

366711 10X13

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 14X22 mm

366711 14X22

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 8X11 mm

366711 8X11

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 8X16 mm

366711 8X16

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 8X21 mm

366711 8X21

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 14X27 mm

366711 14X27

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 8X36 mm

366711 8X36

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 14X37 mm

366711 14X37

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 10X23 mm

366711 10X23

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 10X28 mm

366711 10X28

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 14X32 mm

366711 14X32

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 8X26 mm

366711 8X26

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 12X30 mm

366711 12X30

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 10X33 mm

366711 10X33

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 12X25 mm

366711 12X25

Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704
réf. 125 Largeur×hauteur 8X31 mm

366711 8X31