



Tool24 Smartline – Système d'armoires avec matériel de cloisonnement, Type: S11M-EN



Données de commande

N° commande	979000 S11M-EN
GTIN	4045197693709
Classe d'article	9SA

Description

Exécution:

Système de distribution d'outils automatique et flexible pour le rangement, la distribution et la gestion d'outils d'usinage et de montage, d'instruments de mesure, d'articles de protection individuelle et de nombreux consommables. Les systèmes maîtres sont extensibles à l'aide des armoires d'extension en option (système esclave). Les suites logicielles personnalisables permettent d'adapter les systèmes parfaitement à vos besoins.

Caisson et tiroirs en tôle d'acier de 1 mm. Socle pour chariot élévateur en tôle d'acier de 1,75 mm. Plateau en bambou.

Utilisation:

Système de distribution d'outils automatique pour le rangement et la gestion d'outils et d'accessoires.

Contenu:

Matériel de compartimentage: 10x 960310_4+18; 1x960330_3+14

Garnissage:

Nombre de tiroirs x hauteur frontale des tiroirs: 1 tiroir technique
10x75 mm; 1x150 mm

Livraison:

Système maître: armoire de distribution de marchandises avec 11 tiroirs 36×36 E, écran tactile, lecteur de codes-barres, PC avec suite logicielle BASIC et matériel de compartimentage. **Système d'exploitation en anglais.**

Livraison:

Ecran tactile 22 pouces; scanner codes-barres; PC avec suite logicielle BASIC, système d'exploitation en anglais

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikun ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Surface de rangement: 4 m²

Hauteur: 1390 mm

Largeur: 717 mm

Profondeur: 750 mm

Largeur utile des tiroirs: 612 mm

Profondeur utile des tiroirs: 612 mm

Description technique

Surface de rangement	4 m ²
Compartimentage dans un tiroir	36×36 E
Hauteur	1390 mm
Nombre de tiroirs	11
Largeur utile des tiroirs	612 mm
Poids	249 kg
Largeur	717 mm
Profondeur	750 mm
Profondeur utile des tiroirs	612 mm
Type	S11M-EN
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

