



Tool24 Smartline – Système d'armoires avec matériel de cloisonnement, Type: S13



Données de commande

N° commande	979000 S13
GTIN	4045197815330
Classe d'article	9SA

Description

Exécution:

Système de distribution d'outils automatique et flexible pour le rangement, la distribution et la gestion d'outils d'usinage et de montage, d'instruments de mesure, d'articles de protection individuelle et de nombreux consommables. Les systèmes maîtres sont extensibles à l'aide des armoires d'extension en option (système esclave). Les suites logicielles personnalisables permettent d'adapter les systèmes parfaitement à vos besoins.

Caisson et tiroirs en tôle d'acier de 1 mm. Socle pour chariot élévateur en tôle d'acier de 1,75 mm. Plateau en bambou.

Utilisation:

Système de distribution d'outils automatique pour le rangement et la gestion d'outils et d'accessoires.

Contenu:

Matériel de compartimentage: 12×960310_4+18; 1×960330_3+14

Garnissage:

Nombre de tiroirs × hauteur frontale des tiroirs: 12×75 mm; 1×150 mm

Livraison:

Système esclave: armoire de distribution de marchandise avec matériel de compartimentage.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
 Drawer runner extension: Anti-tilt lock
 Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
 Extraction tiroir: Sécurité antibasculément
 Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
 Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
 Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75 kg
 Surface de rangement: 4,8 m²
 Hauteur: 1390 mm
 Largeur: 717 mm
 Profondeur: 750 mm
 Largeur utile des tiroirs: 612 mm
 Profondeur utile des tiroirs: 612 mm

Description technique

Surface de rangement	4,8 m ²
Compartimentage dans un tiroir	36x36 E
Hauteur	1390 mm
Nombre de tiroirs	13
Largeur utile des tiroirs	612 mm
Poids	246 kg
Largeur	717 mm
Profondeur	750 mm
Profondeur utile des tiroirs	612 mm
Type	Armoire d'extension complète
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction tiroir	Sécurité antibasculément
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003